

**KÄRCHER****Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVR-L65/20****Bestelldaten**

Bestellnummer	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Artikelklasse	07D

**Beschreibung****Ausführung:**

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von **Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne)**.

- **Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.**
- **Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.**
- **Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.**

2-motoriger 2,4 kW Industriesauger mit **Kippfahrgestell** und **65 Liter Behälter**.

**Lieferumfang:**

Mit Kippfahrgestell und Entleerungsschlauch mit Füllstandsanzeige. **Ohne Zubehör. Passendes Zubehör finden sie unter Nr. 078524, 078529 und 078533.**

**Hinweis:**

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP in unserem E-shop.

**Technische Beschreibung**

Ein-/Aus-Schalter	ja
Vakuum	220 mbar

Arbeitsgeräusch	70 dB(A)
Breite	570 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Staubklasse – Sauger	L
Höhe	1330 mm
Behältervolumen	65 l
Länge	730 mm
Anschlussnennweite	DN50 mm
Anzahl Turbinen	2
Gewicht	43 kg
Leistungsaufnahme	2000 W
Luftvolumenstrom	100 l/s
Kabellänge	6 m
Produktart	Nass- und Trockensauger