

Garant**Vlies-Kompaktscheibe, Ø 125 mm, Körnungsvergleich: 150****Bestelldaten**

Bestellnummer	567006 150
GTIN	4067263723714
Artikelklasse	51M

Beschreibung**Ausführung:**

Verpresstes Faservlies mit harzgebundenem Schleifkorn ermöglicht **Abtragen und Finishen in einem Schritt. Mittelharte** Ausführung mit **erhöhter Aggressivität und Kantenstabilität**. Für allgemeine Entgratarbeiten, leichtes Abtragsschleifen mit feinem Oberflächenfinish.

Verwendung:

Zur Flächen- und Kantenbearbeitung auf Winkelschleifern (empfohlene Drehzahl 6000 min⁻¹).

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	150
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Härtegrad	mittel
Feinheitsgrad	mittel
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Ausführung	6 A medium
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Formbeschreibung	flach
Produktnameattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	60 m/s
Produktart	Kompaktscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		