

Garant
Vlies-Kompaktscheibe, Ø 115 mm, Körnungsvergleich: 180

Bestelldaten

Bestellnummer	567005 180
GTIN	4067263516699
Artikelklasse	51M

Beschreibung
Ausführung:

Verpresstes Faservlies mit harzgebundenem Schleifkorn ermöglicht **Abtragen und Finishen in einem Schritt. Universalscheibe** für leichte Entgratarbeiten, Überblenden von feinen Kratzern, Entfernen von Anlauffarben.

Verwendung:

Zur Flächen- und Kantenbearbeitung auf Winkelschleifern (empfohlene Drehzahl 6000 min⁻¹).

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	180
Härtegrad	weich
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Ausführung	3 S fine
Feinheitsgrad	fein
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Formbeschreibung	flach
Produktnameattribut	Ø 115 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	60 m/s
Produktart	Kompaktscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		