



Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	724861 160
GTIN	4003773039600
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC). Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle. KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 724860 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.

Technische Beschreibung

Schneidleistung harter Draht bis Ø	2 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4 mm
ganze Länge	160 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)

Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange