

HOLEX**Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
250X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570120 250X30
GTIN	4067263723790
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten). Bohrung mit Doppelkeilnut.

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw.

Technische Beschreibung

Bürstenbreite	25 mm
Bürsten-Ø D ₁	250 mm
Besatzlänge H ₁	50 mm
maximale Drehzahl	3600 min ⁻¹

Bohrungs-Ø d ₁	50,8 mm
Bohrungs-Ø aufbohrbar bis	80 mm
Reduzierring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Produktart	Rundbürste