

HOLEX**Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M:
125XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571303 125XM14
GTIN	4067263906742
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gekröpftes **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst.
Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M14
Besatzbreite L ₁	12 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Besatzmaterial	Stahldraht

Zopfung	linksgezopft
Produktart	Kegelbürste