

**Topfbürste Stahldraht 0,35 mm, Bürsten-Ø D1: 60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	573005 60
GTIN	4067263906780
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.

Mit **Innengewinde M14**. Mit **Innengewinde M14**.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	20 mm
Bürsten-Ø D ₁	65 mm
maximale Drehzahl	12000 min ⁻¹
Borstenstärke	0,35 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Topfbürste

