

Garant**Bodenmatte, dunkelgrau gesprenkelt, Breite x Länge: 100X135cm**

Bestelldaten

Bestellnummer	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Artikelklasse	9GM

Beschreibung

Ausführung:

Industrie-Arbeitsplatzmatte für mittlere bis hohe Beanspruchung. Die ergonomische Gummimatte ist für trockene und nasse Geh- und Steharbeitsplätze geeignet. Die Mattenoberfläche verfügt über einen optimal abgestimmten Drehpunkt und eine sehr gute Rutsch- und Liegefestigkeit. An allen Seiten abgeschrägte Kanten sorgen für einen stolperfreien Zugang. Sehr einfach zu reinigende Oberfläche mit lichtreflektierenden Eigenschaften.

Die ölbeständige Bodenmatte verfügt über eine Brandschutzklasse Bfl-s1.

Durch die elastischen Eigenschaften der Gummimischung und die spezielle Geometrie auf der Rückseite hat die Matte eine besonders stoßdämpfende und aktivierende Wirkung, schützt vor ungesunder Kälte. Langlebige Matte, geeignet für den Mehrschichtbetrieb.

Elektrisch ableitfähig, Oberflächenwiderstand von weniger als $10^7 \Omega$. Matte ist mit einem ESD-Sicherheitslabel gekennzeichnet.

Norm:

DIN EN 61340-4-1

Lieferumfang:

Matte mit ESD-Erdungsanschluss (Bohrung für Erdungsanschluss kann frei gewählt werden, Anschluss muss selbst montiert werden).

Technische Beschreibung

Stärke	16 mm
Material	Nitrilkautschuk (NBR)

Gewicht	20 kg
Breite	100 cm
Länge	135 cm
Brandschutzklasse	Bfl-s1
Härte nach Shore A	55
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	ölfest
Materialeigenschaft	schwer entflammbar
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Farbe	dunkelgrau gesprenkelt
Produktart	Arbeitsplatzmatte