


Garant**Bohrmaschinen-Handschaubstock, Backenbreite A: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	365035 80
GTIN	4067263515630
Artikelklasse	31S

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stabile Bauart mit kräftiger Spindel.**
- **Backen gehärtet und geschliffen.**
- **Präzises Spannen durch Flachbahn-Führung.**
- **Eine Backe mit Horizontal- und Vertikalprisma für Rundmaterial, eine Backe glatt.**
- **Zum Spannen flacher Teile sind beide Backen abgesetzt.**

Durch die **Schnellklemmung** im Bereich der Nuten wird es ermöglicht auf dem **gesamten** Bohrmaschinentisch, das eingespannte Werkstück ohne erneute Aufspannung flexibel und effizient an beliebigen Positionen zu bearbeiten.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper und bewegliche Backe aus Spezialguss.

Genauigkeit:

Innerhalb **0,10 mm**.

Technische Beschreibung

Gesamthöhe c	65 mm
Spannnuten Breite	13 mm
maximale Gesamtlänge L ₄	280 mm
Grundkörperbreite B	140 mm

Backenhöhe C	28 mm
Gewicht	5,7 kg
Spannnuten Abstand	110 mm
Grundkörperlänge a	238 mm
Spannbereich b	120 mm
Backenbreite A	80 mm
Farbcode für passendes Zubehör	BM-Schraubstock blau
Produktart	Bohrmaschinen-Schraubstock

Zubehör

Ersatzspindel für Bohrmaschinen-Handsraubstock für Typ 60	365037 60
Anschlag Typ 1	365028 1
Führungsschiene für Nr. 365023	365025
Ersatzbacken Paar (2 Stück) für Schnellspann- bzw. Bohrmaschinenschraubstock für Typ 60	365036 60