



Eckfräser 90° MEC17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3Lmm



Bestelldaten

Bestellnummer	227500 32/3L
GTIN	4960664396184
Artikelklasse	250

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.
Geringe Schneidenanzahl.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	BDMT 170408
Auskraglänge L_1	40 mm
Schneiden-Ø D_c	32 mm
Wendeplattenschraube	229709 (T15; 3,5 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	130 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	15,7 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Rampinglänge L für α_{max}	23,6 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	62 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	57 mm
Rampingwinkel α_{max}	0,61 Grad
Ø D_3	25 mm

Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Spannschraube	229709
---------------	--------