


HOLEX**Schaft-Rundbürste Stahldraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
70X16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574150 70X16
GTIN	4067263907084
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	19 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	70 mm
Besatzbreite L ₁	14 mm
Besatzmaterial	Stahldraht

Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste