




## Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 30X6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	574253 30X6
GTIN	4067263934745
Artikelklasse	57H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

#### Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

### Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	6 mm
maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Besatzlänge H <sub>1</sub>	6 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

## Datenblatt

Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste