


HOLEX**Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
60X15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574225 60X15
GTIN	4067263934707
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Besatzbreite L ₁	15 mm
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste

