


**HOLEX****Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
30X6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574360 30X6
GTIN	4067263934806
Artikelklasse	57H

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

**Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Für anspruchsvolle Entgrat- und Bürstarbeiten auf NE-Metallen.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
maximale Drehzahl	20000 min <sup>-1</sup>
Besatzbreite L <sub>1</sub>	6 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Borstenstärke	0,2 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	6 mm

Besatzmaterial	Messingdraht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste