


HOLEX**Schaft-Rundbürste mikroabrasiv, SiC Korn 320, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 50X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574455 50X10
GTIN	4067263934875
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifnylonborsten mit Siliciumcarbid, in Stahlhülse verpresst; **Schaft-Ø 6 mm.**

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Trocken- und Nassfeinschleifen von Alu, Stahl, INOX und Kunststoffen. Maximale Einsatztemperatur 80 °C.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	12 mm
empfohlene Drehzahl	6000 min ⁻¹
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	50 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm

Körnung	320
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktart	Rundbürste