

**Garant****APKT 1604 PDTR, HB7525, Typ: UNI**

## Bestelldaten

Bestellnummer	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 7$  mm.

## Technische Beschreibung

Typ	UNI
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APKT 1604 PDTR
Sorte	HB7525
Schneidstoff	HM
Plattenstärke	4,76 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	295 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	190 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	125 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	55 m/min	H
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		