

**mimatic**  
Tool Systems**PolySAW Grundhalter mit Bohrung, Typ: 19/30****Bestelldaten**

Bestellnummer	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Artikelklasse	29B

**Beschreibung****Ausführung:**

Befestigung der Sägeblätter mit einer Schraube im Zentrum. **Quadrogon-Schnittstelle** für verbesserte Kraftübertragung und Verwindungssteifigkeit.

**Verwendung:**

Auf Kombi-Fräser-Aufsteckdorn. **Nur mit PolySAW-G Sägeblättern.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Spannscheibe und Spannschraube.

Innenkühlung: ja

Kragen-Ø d<sub>1</sub>: 30 mm

Grundhalter-Ø d<sub>2</sub>: 32 mm

Kragenlänge L<sub>1</sub>: 20 mm

Gesamtlänge L<sub>ges</sub>: 42,5 mm

Aufnahmebohrungs-Ø: 16 mm

Spannscheibe: 219846

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	42,5 mm
------------------------------	---------

Kragenlänge L <sub>1</sub>	20 mm
Spannschraube	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Kragen-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Spannscheibe	219846
Grundhalter-Ø d <sub>2</sub>	32 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Produktart	Scheibenfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	219838
Spannscheibe	219846