


**Garant****RDMW 12T3 MOT, HB7605, Typ: HART**

## Bestelldaten

Bestellnummer	212277 HART
GTIN	4067263499558
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Ausführung:

**Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.**

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,16 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDMW 12T3 MOT

Typ: HART

## Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	RDMW 12T3 MOT
Schneidstoff	HM
Typ	HART
Sorte	HB7605
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,16 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	170 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	160 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	130 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		