

**Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	724861 125
GTIN	4003773039501
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC). Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle. KNIPEXtend dient dem Anschluss von Erweiterungen, etwa ColorCode Clips (CCCs) zur Individualisierung oder TetheredTool Clips (TTCs) zum Anbringen einer Tethered Tools-Absturzsicherung.

Norm:**DIN ISO 5749****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Hinweis:

Vorgängermodell Nr. 724860 bis Verfügbarkeit der KNIPEXtend-Modelle weiterhin bestellbar.

Technische Beschreibung

ganze Länge	125 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1,5 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)

Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange