

**Akku-Knabber, Typ: M12FNB16-0****Bestelldaten**

Bestellnummer	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Artikelklasse	03L

Beschreibung**Ausführung:**

Extrem leichter Akku-Knabber mit Auto-Control Startfunktion (die Schnittgeschwindigkeit wird nach Start langsam hochgefahren) für eine Arbeitstiefe bis 168 mm.

- **Werkzeugloser Schnittrichtungswechsel in 90°-Schritten.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, im Karton.

Inklusive 2 Matrizenhalter in langer und kurzer Ausführung.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	12 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Vibration nach EN	1,5 m/s ²
Schnittbreite	5 mm

Gewicht	1 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	0
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 12 V
Radius der kleinsten Kurve	40,7 mm
maximale Schnittleistung in Stahl	1,6 mm
maximale Schnittleistung in Aluminium	2,1 mm