

Garant**Ganzstahl-Schraubzwinde, Spannweite: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860482 1250
GTIN	4067263742975
Artikelklasse	81D

Beschreibung**Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen.

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	27×13 mm
Ausladung	120 mm
Spannweite	1250 mm
Produktart	Zwinde

