

Garant**Ganzstahl-Schraubzwinde mit Klappgriff, Spannweite: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	860492 200
GTIN	4067263742982
Artikelklasse	81D

Beschreibung**Ausführung:**

Schiene / Festbügel aus gezogenem Blankstahl, Gleitbügel aus gesenkgeschmiedetem Stahl, jeweils vergütet und galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel mit Trapezgewinde, brüniert.

Bewegliche Druckplatte mit integrierter **Spindelsicherung verhindert Lösen** der Spindel bei Vibrationen. Maximale Kraftübertragung durch **Kraftheft** mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und schlagzähem PP-Kern. Rutschfeste Oberflächenstruktur auch bei nassen, öligen Händen. Ganzstahlzwinde mit Klappgriff. Schnelles Zudrehen und Spannen an das Werkstück in eingerasteter, vertikaler Griffposition. **Kraftvolles und müheloses Arbeiten mit ausgeklapptem Griff.**

Technische Beschreibung

Querschnitt der Gleitschiene	19,5×9,5 mm
Ausladung	100 mm
Spannweite	200 mm
Produktart	Zwinde

