



## Akku-Blindnietmutterngerät FireBird® Pro GE, Typ: CAS



### Bestelldaten

Bestellnummer	770540 CAS
GTIN	4007081102551
Artikelklasse	74A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Akkugerät für Blindnietmuttern bis M12 Alu / Stahl und bis M10 Edelstahl.

#### Beschreibung:

GESIPA setzt in der Bird Pro-Serie auf das herstellerübergreifende **CAS Akku-System**. Mehr als 180 Elektrogeräte – aber nur ein Akku-System! Mit dem Cordless Alliance System, kurz: CAS, sind herstellerübergreifend Werkzeuge verschiedenster Anwendungsgebiete dank einheitlicher Akkus und Ladegeräte einfach miteinander zu kombinieren. Nun ist auch GESIPA einer der teilnehmenden Hersteller und das CAS-System wird um akkubetriebene Nietwerkzeuge erweitert. Die CAS-Akkupacks sind besonders ausdauernd und leistungsstark. Sie basieren, je nach Ausführung, auf Li-Ion bzw. LiHD Technologie. Bei GESIPA können die Setzwerkzeuge standardmäßig mit 2,0 Ah Akkupacks erworben werden – der kompakte 4,0 Ah Akku ist als Zubehör erhältlich. Selbstverständlich können aber auch alle anderen verfügbaren CAS-Akkupacks mit unseren Bird Pro-Geräten verwendet werden.

Mit einer **Setzkraft von 20.000 N** und dem bewährten **bürstenlosen Motor** ist der FireBird® Pro Gold Edition sowohl stark als auch extrem schnell und setzt Blindnietmuttern bis M12 Alu und Stahl und M10 Edelstahl. **Da keine verschleißanfälligen Bürsten verwendet werden, ist der Motor des FireBird Pro Gold Edition extrem langlebig**, fast verschleißfrei und gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen. Die Steuerung des Setzgerätes erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung. Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert. **Mit der 18,0 Volt Akku-Energie ist**

**das Gerät für den flexiblen kabellosen Einsatz auf Baustellen und in der industriellen Fertigung geeignet.** Das Aufdrillen der Blindnietmutter funktioniert mit optimiertem Drehmoment und automatisierter Abschaltung. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang und nach Ende des Setzvorgangs verfügt der FireBird® Pro über eine automatische Abdrillfunktion. Das Setzgerät ist robust und mit einem **schlagfesten Gehäuse** und durch die **ausgewogene Schwerpunktage** sowie dem handgerechten Griff ist **ermüdungsarmes Arbeiten** möglich.

#### Vorteil:

- **Sehr leistungsstark, große Stückleistung pro Akkuladung.**
- **Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern.**
- **Elektronische Steuerung des eingestellten Setzhubs.**
- **Schnellwechselsystem für Gewindedorne.**

#### Lieferumfang:

Inklusive je 1 Gewindedorn und Mundstück M6, M8 und M10.

1 Innen-Sechskantschlüssel, 1x Doppelmaulschlüssel SW 24x27.

Li-Ionen-Schiebe-Akku Nr. 770524 und Ladegerät Nr. 770528 Gr. CAS in **L-BOXX**.

## Technische Beschreibung

für Blindnietmuttern Stahl / Alu	bis M12
Gerätehub	10 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkukapazität	2 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Setzkraft	20000 N
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Gewicht inklusive Akku	2,4 kg
Akkuspannung	18 V
Produktart	Blindnietgerät

## Zubehör

Li-Ionen-Schnellwechsel-Akku CAS Kapazität 2,0 Ah	770524 2,0
---	------------

Ladegerät Typ CAS

770528 CAS