

**Garant**

**Plan-/ Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus gehärtetem Spezialwerkzeugstahl für vibrationsarmen Lauf und langen Einsatz. Durch ausgeprägte Planschneide werden sehr gute Oberflächen erzielt.

**Hinweis:**

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung gedreht werden**.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge $L_{ges}$	105 mm
Auskraglänge $L_1$	31 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Schneiden-Ø $D_c$	25 mm
passende Wendeschneidplatte	SOMT 09T304
Anzahl Schneiden Z	2
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219810