




NC-Hochdruckspanner Duo, Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	360600 125
GTIN	4250364400626
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Ausführung:

Besonders steifer Grundkörper aus Sphäroguss, Ober- und Unterseite geschliffen.

Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.

Funktion:

Erstes Teil in **Spannstelle I** einlegen und kurbeln bis beweglicher Backen am Teil anliegt, zweites Teil in **Spannstelle II** einlegen und weiterkurbeln bis zum Anschlag.

Verwendung:

- **Horizontal einsetzbar.**
- **Spannen von 2 gleichen Teilen, Maßdifferenzen (± 3 mm).**

Lieferumfang:

Inklusive 4 Stufenbacken, 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen und Quick-Start-Guide.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025.

Hinweis:

- **Gesamtlänge L bleibt unverändert (geringe Kollisionszonen).**
- **Zubehör siehe Nr. 360530; 360570 und Nr. 361400; 361440; 361660 – 361970.**
- **Immer 2 Werkstücke spannen!**

Technische Beschreibung

Spannbereich d	82 - 171 mm
Serie	Duo

Backenhöhe h_1	40 mm
Typ	125
Gewicht	49 kg
Farbcode für passendes Zubehör	Duo
Grundkörperhöhe $c -0,02$	100 mm
Spannkraft bis maximal	40 kN
Grundkörperlänge a	530 mm
Richtnut-Toleranz	H7
Spannbereich b	0 - 89 mm
Gesamtlänge L	640 mm
Backenhöhe h_2	20 mm
Richtnuten	20H7 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Werkstückanschlag	360555
Stufenbackemobil für Typ 125	360468 125