

Garant

Plan-/ Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 32/3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	215045 32/3
GTIN	4045197221698
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Aus gehärtetem Spezialwerkzeugstahl für vibrationsarmen Lauf und langen Einsatz. Durch ausgeprägte Planschneide werden sehr gute Oberflächen erzielt.

Hinweis:

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung gedreht werden**.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SOMT 09T304
Schneiden-Ø D _c	32 mm
Schaft-Ø D _s h6	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Auskraglänge L ₁	41 mm
Gesamtlänge L _{ges}	110 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad

Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219810
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2