

**Garant**
**NC-Anbohrer 90°, für Wendeschneidplatten SOGT, Ø D<sub>s</sub>: 10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	231500 10
GTIN	4045197220455
Artikelklasse	21Y

**Beschreibung**

**Ausführung:**  
**Mit Zylinderschaft.**

**Technische Beschreibung**

Wendeplattengröße	10
Wendeplattengröße	10G
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGT 0802
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
maximaler Bohr-Ø d <sub>1</sub>	10 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	90 mm
Wendeplattenschraube	231540 TX8 (2,0 Nm)
maximale Bohrtiefe l <sub>1</sub>	4 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Schaft	DIN 1835 B
Anbohrer geeignet für Plattenform	90
Anbohrer geeignet für Plattenform	Radius
Produktnamensattribut	90°
Innenkühlung	nein
Spitzenwinkel	90 Grad

Produktart

Wendeplattenbohrer

**Zubehör**

Torx® Klemmschraube Antrieb TX8

231540 TX8

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze  
Länge 50 mm

659874 50

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500