



Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 125X23mm



Bestelldaten

Bestellnummer	570120 125X23
GTIN	4067263723783
Artikelklasse	57H

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufräumen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	27 mm
Bürstenbreite	20 mm
maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Borstenstärke	0,35 mm
Reduzierring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm

Bürsten-Ø D_1	125 mm
Bohrungs-Ø d_1	40 mm
Produktart	Rundbürste