


Garant
SOMT 09T304 TR, HB7520, Typ: ST1400


Bestelldaten

Bestellnummer	215072 ST1400
GTIN	4045197455017
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst **stabile Wendepplatten** nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 5$ mm.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,12 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,12 mm
Typ	ST1400
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 09T304 TR
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	250 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	90 m/min	M
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		