

NC-Anbohrer 90°, für Wendeschneidplatten SOGT, Ø Ds: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	231500 16
GTIN	4045197220462
Artikelklasse	21Y

Beschreibung

Ausführung:

Mit Weldonschaft.

Technische Beschreibung

maximaler Bohr-Ø d ₁	15 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Wendeplattengröße	16
Gesamtlänge L _{ges}	100 mm
Wendeplattenschraube	231540 TX15 (2,5 Nm)
Schaftlänge h	70 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGT 11T3
maximale Bohrtiefe I ₁	7 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Schaft	Weldonschaft
Anbohrer geeignet für Plattenform	90
Anbohrer geeignet für Plattenform	Radius
Produktnamensattribut	90°
Innenkühlung	nein
Spitzenwinkel	90 Grad



Produktart	Wendeplattenbohrer
Zubehör	
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Torx® Klemmschraube Antrieb TX15	231540 TX15
8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm	659874 50
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500