

HOLEX**Draht-Rundbürste Messingdraht 0,15 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
120X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570170 120X30
GTIN	4067263906506
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Für die Bearbeitung von Messing, Kupfer, Leichtmetall etc. Zum Polieren, Feinbürsten usw. Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle. Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø d ₁	30 mm
Besatzlänge H ₁	33 mm
Bürstenbreite	25 mm
Reduzierring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm

maximale Drehzahl	6000 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	120 mm
Produktart	Rundbürste