

HOLEX**Entgrat-Rundbürste Stahldraht 0,35 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:
250X60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570505 250X60
GTIN	4067263906551
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Aufnahmebohrung 50,8 mm mit Doppelkeilnut 13×7. Andere Bohrungen möglich.

Gewellter hochfester **Stahldraht**.

Verwendung:

Für alle gängigen Tischentgratmaschinen. Durch Spezialdraht besonders hohe Standzeiten. Ideal geeignet zum wirtschaftlichen Entgraten von Flacheisen, Profilen, Rohren, Armaturen, Kunststoffteilen und ähnlichem.

Keilnut 13,5×7,6.

Hinweis:

Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	3600 min ⁻¹
Bürsten-Ø D ₁	250 mm

Bürstenbreite	58 mm
Besatzlänge H ₁	50 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Borstenstärke	0,35 mm
Antriebsmaschine	Tischentgratmaschine
Produktart	Rundbürste