

**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 09T304 TR, für Plan- / Eckfräser, HB7515,  
Typ: ST1400**



## Bestelldaten

Bestellnummer	215073 ST1400
GTIN	4045197554437
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

### Ausführung:

Äußerst **stabile Wendepplatten** nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 5$  mm.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,12 mm

## Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,12 mm
Typ	ST1400
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 09T304 TR
Sorte	HB7515

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	400 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	280 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	235 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	205 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	290 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	180 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	180 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		