


Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 09T304 TR, für Plan- / Eckfräser, HB7635,
Typ: INOX**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215075 INOX
GTIN	4045197302960
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Äußerst **stabile Wendepplatten** nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p,max} = 5$ mm.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,11 mm
Typ	INOX
Eckenradius	0,4 mm
Plattenstärke E	3,97 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 09T304 TR
Sorte	HB7635

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	270 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	190 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	120 m/min	K
Öl	bedingt geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		