

Garant
**T-Nutenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Zeff:
32/2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	218300 32/2
GTIN	4045197608086
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Schaftfräser mit Spannfläche und Innenkühlung. Starke Verjüngung im Wirkungsbereich, um in engste Schlitze einfahren zu können. Korrosionshemmende Oberflächenbehandlung.

Verwendung:

Zum Nuten und Schlitzen nach DIN 650.

Hinweis:

Vorzugsweise mit Innenkühlung arbeiten, um eine optimale Späneabfuhr sicherzustellen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SP.T 09T308
Wendeplattenschrauben-Set	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Kragen-Ø d ₁	17 mm
Schneiden-Ø D _c	32 mm
Gesamtlänge L _{ges}	88 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Nuthöhe a _p	14 mm
effektive Schneidenanzahl Z _{eff}	2

Auskraglänge L ₁	38 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Nutenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219841
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP