

HOLEX**Kegelbürste gekröpft INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M:
115XM14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571353 115XM14
GTIN	4067263906766
Artikelklasse	57H

Beschreibung**Ausführung:**

Gekröpft **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst.
Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

Technische Beschreibung

Besatzbreite L ₁	12 mm
Borstenstärke	0,5 mm
Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Gewinde M	M14

Besatzlänge H ₁	24 mm
Anzahl Zöpfe	20
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Kegelbürste