



## Schaft-Rundbürste Stahldraht, vermessingt 0,25 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 50X10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	574325 50X10
GTIN	4067263907107
Artikelklasse	57H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Der hochfeste Stahldraht ist mit dünnem Messingüberzug versehen.

#### Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.

Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

### Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Borstenstärke	0,25 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	10 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	50 mm

Besatzlänge H <sub>1</sub>	12 mm
Besatzmaterial	Stahldraht, vermessingt
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste