


**HOLEX****Schaft-Rundbürste INOX-Draht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1:  
60X15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574253 60X15
GTIN	4067263934776
Artikelklasse	57H

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

**Verwendung:**

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	60 mm
Besatzbreite L <sub>1</sub>	15 mm
Borstenstärke	0,2 mm
maximale Drehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	17 mm

Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste