




## Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 70X10mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 574360 70X10  |
| GTIN          | 4067263934837 |
| Artikelklasse | 57H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

#### Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung. Für anspruchsvolle Entgrat- und Bürstarbeiten auf NE-Metallen.

### Technische Beschreibung

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| maximale Drehzahl           | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Besatzbreite L <sub>1</sub> | 11 mm                   |
| Bürsten-Ø D <sub>1</sub>    | 70 mm                   |
| Besatzlänge H <sub>1</sub>  | 19 mm                   |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>     | 6 mm                    |
| Borstenstärke               | 0,2 mm                  |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Besatzmaterial | Messingdraht |
| Zopfung        | gewellt      |
| Produktart     | Rundbürste   |