

**Garant****T-Nutenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Zeff:  
40/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Artikelklasse	210

**Beschreibung****Ausführung:**

Schaftfräser mit Spannfläche und Innenkühlung. Starke Verjüngung im Wirkungsbereich, um in engste Schlitze einfahren zu können. Korrosionshemmende Oberflächenbehandlung.

**Verwendung:**

Zum Nuten und Schlitzen nach DIN 650.

**Hinweis:**

Vorzugsweise mit Innenkühlung arbeiten, um eine optimale Späneabfuhr sicherzustellen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Nuthöhe $a_p$	17 mm
Schneiden-Ø $D_c$	40 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	25 mm
Auskraglänge $L_1$	50 mm
passende Wendeschneidplatte	SP.T 09T308
Gesamtlänge $L_{ges}$	108 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Kragen-Ø $d_1$	21 mm

effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	2
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Nutenfräser

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219841
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP