

**Garant**
**T-Nutenfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP., Ø D / Zeff:  
50/2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schaftfräser mit Spannfläche und Innenkühlung. Starke Verjüngung im Wirkungsbereich, um in engste Schlitze einfahren zu können. Korrosionshemmende Oberflächenbehandlung.

**Verwendung:**

Zum Nuten und Schlitzern nach DIN 650.

**Hinweis:**

Vorzugsweise mit Innenkühlung arbeiten, um eine optimale Späneabfuhr sicherzustellen. GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

Wendeplattenschrauben-Set	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	120 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Nuthöhe a <sub>p</sub>	22 mm
effektive Schneidenanzahl Z <sub>eff</sub>	2
Auskraglänge L <sub>1</sub>	56 mm
passende Wendeschneidplatte	SP.T 120408

Kragen-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Anzahl Wendeschneidplatten	4
Schaftausführung	Weldonschaft
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Nutenfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219848