

**Garant**

**Scheiben- / Trennfräser mit Zylinderschaft Stahl Breite  $a_p = 2,2 \text{ mm}$ ,  $\varnothing D$  / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	218414 63/4
GTIN	4045197533630
Artikelklasse	21P

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochleistungs-Trennfräfersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und **kostengünstigem Stahl-Blatt** oder Bund und **hochpräzisem temperaturbeständigem HSS-Blatt**.

**Verwendung:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

**Verwendung Werbetext:**

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Bestellnummer: 218440 bis 218444 (siehe Hauptkatalog)

**Achtung:**

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

**Hinweis:**

Scheiben- / Trennfräser bis  $\varnothing D = 200 \text{ mm}$  besorgbar.  
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

**Technische Beschreibung**

maximale Einschnitttiefe $a_{e \text{ max}}$	15,75 mm
Kraglänge $L_1$	37 mm

Schneiden-Ø $D_c$	63 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 1,5 mm	99,9 mm
passende Wendeschneidplatte	XC.. 1119
Gesamtlänge $L_{ges}$ für $a_p$ 2,2 mm	100,5 mm
Schaft-Ø $D_s$ h6	32 mm
Kragen-Ø $d_1$	31,5 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Breite $a_p$	2,2 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Innenkühlung	nein
Produktart	Scheibenfräser