



Eckfräser 90°, Weldonschaft, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 215803 16/2.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Ø D ₃	13 mm
Schaft-Ø D _s h6	16 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	29 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	30 mm
Rampingwinkel α _{max}	1,32 Grad
Gesamtlänge L _{ges}	85 mm
Auskraglänge L ₁	37 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Rampinglänge L für α_{\max}	10,85 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Schneiden-Ø D_c	16 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
Eckfräser 90° Ø D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm	215803 16/2