




Zentrischspanner, Breite: 120mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363300 120
GTIN	4067263950684
Artikelklasse	30N

Beschreibung

Ausführung:

- Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
- Komplett plasmanitriert und Unterseite feingefräst.
- Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
- Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.
- Mit Automations-Schnittstelle.
- Inklusive Bohrungen für LANG Positionier-System, adaptierbar auf GARANT ZeroClamp und Erowa ITS148 (nur Nr. 363300 75) über Zwischenplatte.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363310 – 363324.

Lieferumfang:

Grundkörper, Spindel, Spindelmuttern.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229 12 (bei Gr.75), Nr. 642229 13 (bei Gr.120) Spannpratzen Nr. 363081 80 und 361165 CS1, GARANT Spannbolzen Nr. 363190, Adapterplatten Nr. 363079, 363080, 363085 Höhenkonsole Nr. 363090 (in Kombination mit Nr. 363079) Montagestation Nr. 358595 52/96.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 363310 – 363324 sind nicht im Lieferumfang enthalten. Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe.

Technische Beschreibung

Gewicht	9,5 kg
B	125 mm
Breite	120 mm
Höhe H	65 mm
L	180 mm
maximale Spannkraft	28 kN
maximales Anzugsmoment	100 Nm
Farbcode	HOLEX ZS 120
Stichmaß	96 mm
Produktart	Maschinenschraubstock