

## Anschlagmittel-Garderobe mit Diebstahlsicherung, Typ: M



### Bestelldaten

Bestellnummer	918621 M
GTIN	2050002073616
Artikelklasse	97B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ständer aus Stahlrohr zur Aufbewahrung von Anschlagmitteln wie Ketten, Seilen, Hebebändern etc.. Mit 2 höhenverstellbaren Querbalken und 12 verzinkten und verstellbaren Doppel-Aufhängehaken. Einfache De- und Remontage für mobilen Einsatz auf Baustellen. Anlieferung zerlegt, leichte Montage mit Anleitung.

Inklusive Diebstahlsicherung, bestehend aus 4 Sicherungsstäben inklusive angeschweißter Kette. Sicherungsstäbe werden durch die Aufhängehaken geschoben. Vorhängeschloss mit max. Bügel-Ø 7 mm verwendbar. Mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse.

#### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Zusätzliche verstellbare verzinkte Doppelhaken finden Sie unter Nr. 918623 Gr. 6 unter [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com).

Passendes Verhängeschloss finden Sie in Band 2 Handwerkzeuge unter Nr. 085812 und Nr. 085814.

### Technische Beschreibung

Anzahl Haken	12
--------------	----

Gewicht	100 kg
Höhe	1934 mm
Tiefe	900 mm
Tragfähigkeit je Haken	75 kg
Konfigurator relevant	nein
maximale Tragfähigkeit	1000 kg
Breite	1890 mm
Produktart	Anschlagmittel-Wagen

---

## Zubehör

Doppelhaken 6 Stück Typ 6	918623 6
Diebstahlsicherung Typ 4	918622 4