

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 09T304 TR, für Plan- / Eckfräser, HB735, Typ: UNI****Bestelldaten**

Bestellnummer	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Äußerst **stabile Wendeplatten** nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 5$  mm.

Eckenradius: 0,4 mm

**Technische Beschreibung**

Typ	UNI
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 09T304 TR
Sorte	HB735
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	320 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	215 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	bedingt geeignet		