

Plan-/ Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 80/6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	215050 80/6
GTIN	4045197132659
Artikelklasse	210

Beschreibung

Ausführung:

Aus gehärtetem Spezialwerkzeugstahl für vibrationsarmen Lauf und langen Einsatz. Durch ausgeprägte Planschneide werden sehr gute Oberflächen erzielt.

Hinweis:

Um alle **4 Schneiden** einsetzen zu können, muss die Wendeplatte **immer in der angegebenen Richtung gedreht werden.**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	80 mm
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
passende Wendeschneidplatte	SOMT 09T304

Wendeplattenschrauben-Set	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 9IP	674252 9IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219810