

Garant

**Softcut® Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 80/7mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215160 80/7
GTIN	4045197349347
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser **mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz** bei **instabilen Verhältnissen** oder **für Spindeln mit geringer Antriebsleistung**.

Verwendung:

Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

Speziell für den **MTC (Multi Task Cutting)**-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren (**MTM**).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius größer 3,1 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

Technische Beschreibung

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Schneiden-Ø D_c	80 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1805..
Anzahl Schneiden Z	7
Rampingwinkel α_{max}	0,4 Grad
Bohrzirkularfräsen a_p	0,8 mm
Ramplinglänge L für α_{max}	71,95 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	154 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	158 mm
Serie	Softcut®
Ø D_3	74 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219808

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m

211750 3,8