

**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 09T304 FR, für Plan- / Eckfräser, HU7710,  
Typ: ALU**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215065 ALU
GTIN	4045197302922
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Äußerst **stabile Wendepplatten** nach den genormten ISO-Maßen, präzisionsgesintert und geschliffen. Durch feinkörnige Struktur große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 5$  mm.

Eckenradius: 0,4 mm

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,13 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,13 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 09T304 FR
Sorte	HU7710

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	780 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	700 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	610 m/min	N
CuZn	geeignet	480 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		