

Garant
NC-Anbohrer 90°, für Wendeschneidplatten SOGT, Ø D_s: 10mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 231500 10 |
| GTIN | 4045197220455 |
| Artikelklasse | 21Y |

Beschreibung

**Ausführung:
Mit Zylinderschaft.**

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Wendeplattengröße | 10 |
| Wendeplattengröße | 10G |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGT 0802 |
| Schaft-Ø D _s | 10 mm |
| maximaler Bohr-Ø d ₁ | 10 mm |
| Gesamtlänge L _{ges} | 90 mm |
| Wendeplattenschraube | 231540 TX8 (2,0 Nm) |
| maximale Bohrtiefe l ₁ | 4 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 1 |
| Schaft | DIN 1835 B |
| Anbohrer geeignet für Plattenform | 90 |
| Anbohrer geeignet für Plattenform | Radius |
| Produktnamensattribut | 90° |
| Innenkühlung | nein |
| Spitzenwinkel | 90 Grad |

Produktart

Wendeplattenbohrer

Zubehör

Torx® Klemmschraube Antrieb TX8

231540 TX8

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze
Länge 50 mm

659874 50

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8